

PHOTONIC
you will see

LED-kylmävalonlähteet, Tyyppi: F1



Tilaustiedot

Tilausnumero	492242 F1
GTIN	2050002047051
Tuoteluokka	49K

Kuvaus

Malli:

Erittäin tehokas, himmennettävä kylmävalonlähde, energiatehokkaissa LEDeissä (5800 K) pitkä käyttöikä (> 30000 h). Kestävä metallirunko, pysyy tukevasti pystyssä ja pinossa. ESD-holkki poistaa staattisen varauksen. Erittäin kirkas kohdevalo. Passiivijäähdytys, äänetön ja värinätön.

Toimituksen sisältö:

LED-kylmävalonlähde, kaksi valojohdinta kääntyvissä varsissa (Ø 4,5 mm, pituus 550 mm), sis. tarkennuslinssit. Sisältää kansainvälisen verkkolaitteen (100 – 240 V).

Erikoistarvike:

Halogeenisuodatin nro 492244 koko FILTER, jalkakytkin nro 492244 koko SWITCH ja poikkileikkauksen muunnin nro 492244 koko LINE.

Huomautus:

Lisää valojohdimia, rengasvaloja, värisuodattimia ja muita tarvikkeita tilattavissa erikseen.

Tekninen kuvaus

Paino	0,5 kg
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Halogeeniin verrattavissa oleva teho	100 W
Tehonkulutus	22 W

Väriämpötila	5800 K
Kokonaisleveys	110 mm
Kokonaiskorkeus	175 mm
Kokonaispituus	196 mm
Valaistusteho	350 lm
Tuotetyyppi	Valaistusyksikkö mittauslaitteille

Tarvikkeet

Tarvikkeet LED-kylmävalonlähteelle Tyyppi SWITCH	492244 SWITCH
Tarvikkeet LED-kylmävalonlähteelle Tyyppi LINE	492244 LINE
Tarvikkeet LED-kylmävalonlähteelle Tyyppi FILTER	492244 FILTER