



LED-kylmävalonlähteet, Tyyppi: F3000



Tilaustiedot

Tilausnumero	492242 F3000
GTIN	4045197578235
Tuoteluokka	49K

Kuvaus

Malli:

Erittäin tehokas, himmennettävä kylmävalonlähde, energiatehokkaissa LEDeissä (5800 K) pitkä käyttöikä (> 30000 h). Kestävä metallirunko, pysyy tukevasti pystyssä ja pinossa. ESD-holkki poistaa staattisen varauksen. Erittäin kirkas kohdevalo. Etäkäyttö mahdollista jalkakytkimen tai USB:n kautta, erittäin hiljainen tuuletin. Shutter-toiminto. Käyttö mahdollista kohtisuorassa. Valinnainen halogeenisuodatin simuloi halogeenivaloa 3500 K.

Toimituksen sisältö:

LED-kylmävalonlähde, kaksi valojohtinta kääntyvissä varsissa (Ø 4,5 mm, pituus 550 mm), sis. tarkennuslinssit. Sisältää EU-verkkojohton.

Erikoistarvike:

Halogeenisuodatin nro 492244 koko FILTER, jalkakytkin nro 492244 koko SWITCH ja poikkileikkauksen muunnin nro 492244 koko LINE.

Huomautus:

Lisää valojohtimia, rengasvaloja, värisuodattimia ja muita tarvikkeita tilattavissa erikseen.

Tekninen kuvaus

Paino	3,8 kg
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tehonkulutus	65 W
Halogeeniin verrattavissa oleva teho	> 150 W

Väriämpötila	5800 K
Kokonaisleveys	170 mm
Kokonaiskorkeus	98 mm
Kokonaispituus	196 mm
Valaistusteho	640 lm
Tuotetyyppi	Valaistusyksikkö mittauslaitteille

Tarvikkeet

Tarvikkeet LED-kylmävalonlähteelle Tyyppi FILTER	492244 FILTER
Tarvikkeet LED-kylmävalonlähteelle Tyyppi LINE	492244 LINE
Tarvikkeet LED-kylmävalonlähteelle Tyyppi SWITCH	492244 SWITCH