

Garant**Keraaminen mittapala Toleranssiluokka 1, Nimellismitta: 1,03mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 481060 1,03 |
| GTIN | 4045197154187 |
| Tuoteluokka | 41L |

Kuvaus**Malli:**

Erittäin puhdasta keraamista zirkoniumoksidia (ZrO₂). Malli on muuten sama kuin nro 481250. Kaikkiin mittapaloihin on merkitty oma tunnistusnumero.

Koko 0,5...10 – poikkipinta = 30 × 9 mm.

Koko 11...500 – poikkipinta = 35 × 9 mm.

- **Toleranssiluokka 1 työ- ja asetusmitta tuotantokäyttöön ja tarkistustulkkien tarkistukseen.**

Erittäin puhdasta teollisuuskeraamista zirkoniumoksidia (ZrO₂).

Etu:

Sopii hyvin päivittäiseen käyttöön tuotannossa:

- **Ruostumaton.**
- **Ei tarvita rasvanpoistoa ennen käyttöä.**
- **Ei tarvita rasvausta käytön jälkeen.**
- **Iskunkestävä.**
- **Kaksi kertaa kovempaa kuin teräs.**
- **10 kertaa suurempi kulutuksenkestävyys.**
- **Kestää erittäin hyvin lipeää, happoja, öljyä ja hiontavettä.**
- **Antimagneettinen.**
- **Ei kylmähitsausta.**
- **Vähäinen lämmönjohtokyky.**

Huomautus:

Muita nimellismittoja saatavilla tilauksesta.

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------|---|
| Nimellismitta | 1,03 mm |
| Standardi | DIN EN ISO 3650 |
| Toleranssiluokka | 1 |
| Raaka-aine | Erittäin puhdasta keraamista zirkoniumoksidia (ZrO ₂) |
| Kalibrointi | L2 |
| Tuotetyyppi | mittapala |

Palvelut

| | |
|---|------------|
| KalibrointiTeräksinen/keraaminen mittapala Enimmäispituus 100 mm | 028060 100 |
| DAkS-kalibrointiKeraaminen mittapala Enimmäispituus 100 mm | 028150 100 |