

HOLEX**Videoendoskooppi ja anturi, joustava, Ø 5,5 mm, Anturin pituus: 2000mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	492925 2000
GTIN	4045197511812
Tuoteluokka	42L

Kuvaus**Malli:**

Peruslaite, 3,5 tuuman LCD-näyttö. Zoomaustila (1,5x), kuva- ja video-otokset tallennettavissa SD-muistikortille. USB- ja AV-liitäntä tiedonsiirtoon. Integroitu, uudelleenladattava litiumioniakku (3,7 V).

Toimituksen sisältö:

Tukeva, veden- ja pölynkestävä kuljetuslaukku. SD-muistikortti, verkkolaite (AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz) nro 492958, USB-tiedonsiirtokaapeli, AV-kaapeli, puhdistustarvikesarja, litiumioniakku nro 492926.

Mukana 1 anturi nro 492938 koko 2000 (IP67), ruuvattava anturipeili nro 492950 (70°; 90°; 110°) ja magneetti.

Tekninen kuvaus

Pituus	207 mm
Anturin pituus	2000 mm
Paino	0,558 kg
Leveys	118 mm

Keskitetty syvyystarkkuus	16 – 60 mm
Näytön tarkkuus	320×240 px
Korkeus	38 mm
Kameran resoluutio	640×480 px
Tallennusmuoto	JPEG / AVI (30 fps)
Käyttölämpötila	0 - 50 °C
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Anturin Ø	5,5 mm
Tuotetyyppi	Endoskooppi

Tarvikkeet

Verkkosovitin endoskooppiin	492958
Endoskooppianturi, joustava Anturin pituus 2000 mm	492940 2000
Endoskooppianturi, joustava Anturin pituus 2000 mm	492938 2000
Endoskooppianturi, puolijäykkä Anturin pituus 1000 mm	492936 1000
Endoskooppianturi, käännettävä ja joustava Anturin pituus 1000 mm	492942 1000
Litium-ioni-akku	492926
Endoskooppianturi, puolijäykkä Anturin pituus 1000 mm	492934 1000