

**Hiomanauha, zirkonkorundi (ZA) ZK713X, 100×1000 mm, Rakeisuus: 80****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 558317 80 |
| GTIN | 4018875129234 |
| Tuoteluokka | 56V |

Kuvaus**Malli:**

Huipputehokas hiomanauha, zirkonikorundi (ZA) parantaa poistotehoa. **Jatkuva itsestään teroittuminen** mahdollistaa normaalikorundiin verrattuna **pidemmän käyttöiän, paremman leikkaustehon** ja tasalaatuiset pinnat.

X-kudosGewebe (tukeva) tehokkaaseen poistoon kiinteillä koneilla.

Käyttö:

Kaikkien **terästen, terässeosten, valuraudan** sekä NE-metallien työstöön.

Huomautus:

Muita raekokoja, laatuja ja mittoja on saatavissa haluttaessa. Huom. valmistajan ilmoittamat vähimmäistilausmäärät. Ilman tilausmäärätietoja toimitetaan vakionauha. Hiomanauhat satinointikoneisiin alkaen numerosta 568526.

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------|------------------|
| Rakeisuus | 80 |
| Sarja | ZK713X-hammastus |
| Hioma-aineen lyhenne | ZA |

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 % |
| Hiomanauhan leveys | 100 mm |
| Hiomanauhan pituus | 1000 mm |
| Tuotenimen määrite | 100×1000 mm |
| Tuotetyyppi | Hiomanauha |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alu Mg | sopii rajoituksin | 35-40 m/s | |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | 32-38 m/s | P |
| Teräs < 1400 N/mm ² | soveltuu | 20-25 m/s | P |
| Teräs < 55 HRC | soveltuu | 32-38 m/s | H |
| Teräs < 60 HRC | soveltuu | 25-30 m/s | H |
| Teräs < 67 HRC | soveltuu | 20-25 m/s | H |
| INOX | soveltuu | 18-30 m/s | |
| Ti | soveltuu | 10-20 m/s | |
| GG(G) | soveltuu | 30-45 m/s | K |
| puu | soveltuu | 23-26 m/s | |
| kuiva | soveltuu | | |