

HOLEX**Videoendoskooppi mittausristikkonäytöllä ja anturilla, joustava, Ø 5,5 mm,
Anturin pituus: 2000mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	492928 2000
GTIN	4045197565419
Tuoteluokka	42L

Kuvaus**Malli:**

Peruslaitteessa 3,5 tuuman LCD-näyttö ja 2 m pitkä, joustava anturi (Ø 5,5 mm, kuvasuunta 0°). Kestävä, vesitiivis anturipää (IP67) ruostumatonta terästä. Zoomaustoiminto (2×), heijastustoiminto (Mirror). Kuvan avautumiskulma 60°, kontrastin ja kirkkauden säätö, musta-valkokuvatoiminto suurkontrastisille kuville, kuvat ja videot voidaan tallentaa SD-muistikortille, USB- ja AV-lähtöliitännät tietojen ja kuvien siirtoon. Anturissa voimakkaat LEDit 0°-eteenpäinsuuntauksella ja sivu-LEDit 90°-kuvakulmassa.

Sivu-LED-toiminto: Käytettäessä irti ruuvattavaa anturipeiliä (110°) sivulla olevien LEDien aktivointi poistaa häiritsevät heijastukset kuvasta.

Mittausrasteritoiminto: Kohteen mittaaminen näyttöpinnalla mittauskärkien avulla. Mittausala 20×15 mm.

Valaisutoiminto: Käyttöpainike, jolla kuvan kirkastaminen voidaan kytkeä päälle ja pois päältä. Käytettäväksi suurissa onkaloissa ja/tai pimeissä ympäristöissä.

Kuvan kääntö: Kuvaa voidaan kääntää 90° myötäpäivään käyttöpainikkeella.

Käyttö:

Esim. hitsaussaumojen nopeaan tarkistamiseen. Virheet voidaan mitata välittömästi tarkastuksen aikana.

Toimituksen sisältö:

Mukana 1× anturi nro 492940, koko 2000 (IP67), kuljetuslaukku, ruuvattava anturipeili (110°), SD-muistikortti, mittauskärki, USB-tiedonsiirtokaapeli, puhdistustarvikesarja ja 4 paristoa nro 081551 koko LR6.

Tekninen kuvaus

Korkeus	55 mm
Leveys	123 mm
Anturin pituus	2000 mm
Keskitetty syvyytarkkuus	16 – 60 mm
Pituus	275 mm
Näytön tarkkuus	320×240 px
Paino	0,37 kg
Kameran resoluutio	640×480 px
Tallennusmuoto	JPEG / AVI (30 fps)
Käyttölämpötila	0 - 60 °C
Sisältyvien paristojen lukumäärä	4
Tuotenro, paristot/akut	081551 LR6
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Anturin Ø	5,5 mm
Tuotetyyppi	Endoskooppi

Tarvikkeet

Endoskooppianturi, puolijäykkä Anturin pituus 1000 mm	492936 1000
Alkalimanganiparistot Kansainvälinen rakennekoko LR6	081561 LR6
Endoskooppianturi, joustava Anturin pituus 2000 mm	492940 2000
Endoskooppianturi, käännettävä ja joustava Anturin pituus 1000 mm	492942 1000
Endoskooppianturi, puolijäykkä Anturin pituus 1000 mm	492934 1000