



Kulmakiillotuskone WPO, Tyyppi: 72214950



Tilaustiedot

Tilausnumero	077712 72214950
GTIN	4014586862743
Tuoteluokka	03F

Kuvaus

Malli:

- Portaaton, elektroninen kierrosluvun säätö optimaaliseen työkalujen käyttöön.
- Kiinnitystuurna, myös käytettävissä täydellisenä satinointikoneena pitkittäiskäsittelyyn.
- Erinomainen kierrosluvun pysyvyys kuormituksesta riippumatta koko säätöalueella.
- Käynnistymisenesto, joka estää valvomattoman uudelleenkäynnistymisen virtakatkon jälkeen

Toimituksen sisältö:

Fein-kulmakiillotuskone WPO 14-25E, lisäkädensija. 1 kuljetuslaukku, 1 pidin (käännettävä), suojakaari, kiinnitystuurna teloille ja rullille monikertakiilauralla (100mm), joustava tela (100×100 mm, rae 60), lamellihuopatela (100×100 mm, rae180), tukilaippa ja tarrakiinnitysosa (Ø 115 mm, M14), 1hiomahuopa. jossa aaltomaiset laskokset, 30×150 mm, kiristystuurna 15–50 mm,10 tarrakiinnitteistä hiomahuopaa (Ø 115 mm:n, hieno).

Erikoistarvike:

Perussarja pinnat, nro 077718, koko F, satinointisarja nrolle 077718, koko S, kiillotussarja, nro 077718, koko P, putkisarja, nro. 077718, koko R.

Tekninen kuvaus

Tehonkulutus	1200 W
Valmistajamerkintä	WPO-aloitussarja – jaloteräs

Paino	2,4 kg
Työkalupidin	M14
Kiillotustyökalun Ø enintään	250 mm
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	3,5 m/s ²
Kierroslukualue	900 - 2500 min ⁻¹
Pakkaus	Kuljetuslaukku
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi	Kiillotin

Tarvikkeet

Jaloterässarja kulmahiomakoneeseen WPO Tyyppi S	077718 S
Jaloterässarja kulmahiomakoneeseen WPO Tyyppi F	077718 F
Jaloterässarja kulmahiomakoneeseen WPO Tyyppi R	077718 R