

**Puuhakkaus, pyöreä, Hakkaus 2 (normaali), Hammastuksen pituus: 250mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	519370 250
GTIN	4009215007398
Tuoteluokka	56B

Kuvaus**Malli:**

Aihiot ovat muotoontaottuja ja hiottuja, ja niihin työstetään reuna-aluetta myöten tarkka, tasaisen tiheä ja syvä hakkaus. Huolellisesti karkaistu, laadukas puuraspi/-viila, jolla on **erinomainen viilausteho ja pitkä käyttöikä.**

Pyöreä**Tekninen kuvaus**

Hammastuksen pituus	250 mm
Halkaisija	10 mm
Hakkaus	Hakkaus 2 (normaali)
Muoto	E
Standardi	DIN 7263
Tuotetyyppi	Puuraspi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
CuZn	sopii rajoituksin		
Muovi, lasikuitumuovi	sopii rajoituksin		
puu	soveltuu		

Tarvikkeet

Muovinen viilankahva Kokonaispituus 110 mm	519510 110
Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 115X40 mm	576000 115X40
Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 100X25 mm	576000 100X25
Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 80X20 mm	576000 80X20
Ergonominen 2K-viilankahva Kokonaispituus 120 mm	519600 120
Ergonominen 2K-viilankahva Kokonaispituus 110 mm	519600 110
Muovinen viilankahva Kokonaispituus 110 mm	519550 110
Muovinen viilankahva Kokonaispituus 125 mm	519510 125
Muovinen viilankahva Kokonaispituus 120 mm	519550 120
kovapuukahva Kokonaispituus 120 mm	519400 120