



## Tarkkuussokkaviila, normaali, Pituus ilman ruotoa mm / sveitsiläinen hakkaus: 250/0



### Tilaustiedot

|              |              |
|--------------|--------------|
| Tilausnumero | 521100 250/0 |
| GTIN         | 613548064252 |
| Tuoteluokka  | 53B          |

### Kuvaus

#### Malli:

**Sveitsiläiset tarkkuusviilat**, vastaavat tiukimpia vaatimuksia muoto- ja hakkaustarkkuudessa, viilaustehossa ja kestoiässä. Erikoisteräs, kovuus **65–66 HRC**. Erona konepajaviiloihin on se, että tarkkuusviiloissa on tarkasti käyttötarkoitusta vastaavat, **hiukan kuperat muodot**, erityiset hakkauskulmat ja laajempi valikoima erilaisia hakkauksia. Näin viilattavista pinnoista tulee aina tasaisia kevyestikin viilattaessa.

**3 sivua lovettu.**

### Tekninen kuvaus

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Leveys x paksuus             | 17,5x5,3 mm   |
| Hammastuksen pituus          | 250 mm        |
| Vastaa saksalaista hakkausta | 2             |
| Tuotetyyppi                  | Tarkkuusviila |

### Käyttäjätiedot

|                                | Sopivuus | V <sub>c</sub> | ISO-koodi |
|--------------------------------|----------|----------------|-----------|
| Alu Mg                         | soveltuu |                |           |
| Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>  | soveltuu |                |           |
| Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu |                |           |
| Teräs < 55 HRC                 | soveltuu |                |           |

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Teräs < 60 HRC        | soveltuu          |
| Teräs < 67 HRC        | sopii rajoituksin |
| INOX                  | soveltuu          |
| Ti                    | sopii rajoituksin |
| GG(G)                 | soveltuu          |
| CuZn                  | soveltuu          |
| Muovi, lasikuitumuovi | soveltuu          |
| puu                   | soveltuu          |
| Uni                   | sopii rajoituksin |

## Tarvikkeet

|   |               |
|---|---------------|
| Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 100X25 mm | 576000 100X25 |
| Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 115X40 mm | 576000 115X40 |
| Muovinen viilankahva Kokonaispituus 120 mm          | 519550 120    |
| Ergonominen 2K-viilankahva Kokonaispituus 120 mm    | 519600 120    |
| Muovinen viilankahva Kokonaispituus 110 mm          | 519510 110    |
| kovapuukahva Kokonaispituus 140 mm                  | 519400 140    |
| Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 80X20 mm  | 576000 80X20  |
| Muovinen viilankahva Kokonaispituus 125 mm          | 519510 125    |
| Ergonominen 2K-viilankahva Kokonaispituus 110 mm    | 519600 110    |