



Puuhakkaus, puolipyöreä, Hakkaus 2 (normaali), Hammastuksen pituus: 300mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	519330 300
GTIN	4009215007213
Tuoteluokka	56B

Kuvaus

Malli:

Aihiot ovat muotoontaottuja ja hiottuja, ja niihin työstetään reuna-aluetta myöten tarkka, tasaisen tiheä ja syvä hakkaus. Huolellisesti karkaistu, laadukas puuraspi/-viila, jolla on **erinomainen viilausteho ja pitkä käyttöikä.**

Puolipyöreä.

Tekninen kuvaus

Leveys x paksuus	29x9 mm
Hammastuksen pituus	300 mm
Hakkaus	Hakkaus 2 (normaali)
Muoto	C
Standardi	DIN 7263
Tuotetyyppi	Puuraspi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
CuZn	sopii rajoituksin		
Muovi, lasikuitumuovi	sopii rajoituksin		

puu

soveltuu

Tarvikkeet

Muovinen viilankahva Kokonaispituus 125 mm	519510 125
kovapuukahva Kokonaispituus 160 mm	519400 160
Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 115X40 mm	576000 115X40
Muovinen viilankahva Kokonaispituus 120 mm	519550 120
Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 80X20 mm	576000 80X20
Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 100X25 mm	576000 100X25
Ergonominen 2K-viilankahva Kokonaispituus 120 mm	519600 120