



Tarkkuussokkaviila, normaali, Pituus ilman ruotoa mm / sveitsiläinen hakkaus: 250/2



Tilaustiedot

Tilausnumero	521100 250/2
GTIN	613548064290
Tuoteluokka	53B

Kuvaus

Malli:

Sveitsiläiset tarkkuusviilat, vastaavat tiukimpia vaatimuksia muoto- ja hakkaustarkkuudessa, viilaustehossa ja kestoiässä. Erikoisteräs, kovuus **65–66 HRC**. Erona konepajaviiloihin on se, että tarkkuusviiloissa on tarkasti käyttötarkoitusta vastaavat, **hiukan kuperat muodot**, erityiset hakkauskulmat ja laajempi valikoima erilaisia hakkauksia. Näin viilattavista pinnoista tulee aina tasaisia kevyestikin viilattaessa.

3 sivua lovettu.

Tekninen kuvaus

Leveys x paksuus	17,5x5,3 mm
Hammastuksen pituus	250 mm
Vastaa saksalaista hakkausta	4
Tuotetyyppi	Tarkkuusviila

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		

Teräs < 60 HRC	soveltuu
Teräs < 67 HRC	sopii rajoituksin
INOX	soveltuu
Ti	sopii rajoituksin
GG(G)	soveltuu
CuZn	soveltuu
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu
puu	soveltuu
Uni	sopii rajoituksin

Tarvikkeet

Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 100X25 mm	576000 100X25
Ergonominen 2K-viilankahva Kokonaispituus 120 mm	519600 120
Muovinen viilankahva Kokonaispituus 110 mm	519510 110
Ergonominen 2K-viilankahva Kokonaispituus 110 mm	519600 110
Muovinen viilankahva Kokonaispituus 125 mm	519510 125
Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 115X40 mm	576000 115X40
kovapuukahva Kokonaispituus 140 mm	519400 140
Muovinen viilankahva Kokonaispituus 120 mm	519550 120
Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 80X20 mm	576000 80X20