



Hiomanauha, keramiikkarae XK870T, 20 × 520 mm, Rakeisuus: 120



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 558401 120 |
| GTIN | 4018875524169 |
| Tuoteluokka | 56V |

Kuvaus

Malli:

Hiomanauha XK870, itsestään teroitettava **keramiikkarae (CER)**, erittäin hyvä aineenpoistokyky ja pitkä kestoikä. Tehokkaasti hiova lisäkerros (**TOP Size**) takaa hiomapinnan viileänä pysymisen ja parantaa lastuamistehoa.

T-kudos (vankka-joustava) käytettäväksi **käsi­käyttöisissä koneissa**.

Käyttö:

Kaikkien terästen työstöön, erityisesti vaikeatyöstöisille materiaaleille kuten **jaloteräs, nikkeliseokset, kromi**, titaani, alumiini.

Huomautus:

Muita raekokoja, laatuja ja mittoja on saatavissa haluttaessa. Huom. valmistajan ilmoittamat vähimmäistilauksmäärät. Ilman tilausmäärätietoja toimitetaan vakionauha. Hiomanauhat satinoitukoneisiin alkaen numerosta 568526.

Tekninen kuvaus

| | |
|------------|-----------------------|
| Rakeisuus | 120 |
| Sarja | XK870T |
| Hioma-aine | - keraaminen hiomarae |

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Hioma-aineen lyhenne | Keramiikka |
| Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 % |
| Hiomanauhan leveys | 20 mm |
| Hiomanauhan pituus | 520 mm |
| Tuotenimen määrite | 20 × 520 mm |
| Tuotetyyppi | Hiomanauha |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alu Mg | sopii rajoituksin | 35-40 m/s | |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | 32-38 m/s | P |
| Teräs < 1400 N/mm ² | soveltuu | 20-25 m/s | P |
| Teräs < 55 HRC | soveltuu | 32-38 m/s | H |
| Teräs < 60 HRC | soveltuu | 25-30 m/s | H |
| Teräs < 67 HRC | soveltuu | 20-25 m/s | H |
| INOX | soveltuu | 18-30 m/s | |
| Ti | sopii rajoituksin | 10-20 m/s | |
| GG(G) | soveltuu | 30-45 m/s | K |
| CuZn | sopii rajoituksin | 35-45 m/s | N |
| Uni | soveltuu | | |
| märkä enintään | sopii rajoituksin | | |
| kuiva | soveltuu | | |