

**Tarkkuuslattaviila, Pituus ilman ruotoa mm / sveitsiläinen hakkaus: 100/2****Tilastiedot**

Tilausnumero	520100 100/2
GTIN	613548065600
Tuoteluokka	53B

Kuvaus**Malli:**

Sveitsiläiset tarkkuusviilat, vastaavat tiukimpia vaatimuksia muoto- ja hakkaustarkkuudessa, viilaustehossa ja kestoikässä. Erikoisteräs, kovuus **65–66 HRC**. Erona konepajaviiloihin on se, että tarkkuusviiloissa on tarkasti käyttötarkoitusta vastaavat, **hiukan kuperat muodot**, erityiset hakkauskulmat ja laajempi valikoima erilaisia hakkauksia. Näin viilattavista pinnoista tulee aina tasaisia kevyestikin viilattaessa.

3 sivua hakattu; tylppäkärkinen.

Tekninen kuvaus

Leveys x paksuus	12,5x3 mm
Hammastuksen pituus	100 mm
Vastaa saksalaista hakkausta	3–4
Tuotetyyppi	Tarkkuusviila

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		

Teräs < 60 HRC	soveltuu
Teräs < 67 HRC	sopii rajoituksin
INOX	soveltuu
Ti	sopii rajoituksin
GG(G)	soveltuu
CuZn	soveltuu
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu
puu	soveltuu
Uni	sopii rajoituksin

Tarvikkeet

Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 80X20 mm	576000 80X20
Ergonominen 2K-viilankahva Kokonaispituus 95 mm	519600 95
Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 115X40 mm	576000 115X40
kovapuukahva Kokonaispituus 80 mm	519400 80
kovapuukahva Kokonaispituus 100 mm	519400 100
Muovinen viilankahva Kokonaispituus 90 mm	519510 90
Muovinen viilankahva Kokonaispituus 100 mm	519550 100
Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 100X25 mm	576000 100X25