



Tarkkuussokkaviila, normaali, Pituus ilman ruotoa mm / sveitsiläinen hakkaus: 200/00



Tilaustiedot

Tilausnumero	521100 200/00
GTIN	613548064528
Tuoteluokka	53B

Kuvaus

Malli:

Sveitsiläiset tarkkuusviilat, vastaavat tiukimpia vaatimuksia muoto- ja hakkaustarkkuudessa, viilaustehossa ja kestoiässä. Erikoisteräs, kovuus **65–66 HRC**. Erona konepajaviiloihin on se, että tarkkuusviiloissa on tarkasti käyttötarkoitusta vastaavat, **hiukan kuperat muodot**, erityiset hakkauskulmat ja laajempi valikoima erilaisia hakkauksia. Näin viilattavista pinnoista tulee aina tasaisia kevyestikin viilattaessa.

3 sivua lovettu.

Tekninen kuvaus

Hammastuksen pituus	200 mm
Leveys × paksuus	14,5×4,5 mm
Vastaa saksalaista hakkausta	1
Tuotetyyppi	Tarkkuusviila

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		

Teräs < 60 HRC	soveltuu
Teräs < 67 HRC	sopii rajoituksin
INOX	soveltuu
Ti	sopii rajoituksin
GG(G)	soveltuu
CuZn	soveltuu
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu
puu	soveltuu
Uni	sopii rajoituksin

Tarvikkeet

kovapuukahva Kokonaispituus 120 mm	519400 120
Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 80X20 mm	576000 80X20
Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 100X25 mm	576000 100X25
Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 115X40 mm	576000 115X40
Ergonominen 2K-viilankahva Kokonaispituus 120 mm	519600 120
Muovinen viilankahva Kokonaispituus 110 mm	519550 110
Muovinen viilankahva Kokonaispituus 110 mm	519510 110
Ergonominen 2K-viilankahva Kokonaispituus 110 mm	519600 110
Muovinen viilankahva Kokonaispituus 100 mm	519510 100