

**Garant****Keraaminen mittapala Toleranssiluokka 1, Nimellismitta: 30mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	481060 30
GTIN	4045197154675
Tuoteluokka	41L

**Kuvaus****Malli:**

Erittäin puhdasta keraamista zirkoniumoksidia (ZrO<sub>2</sub>). Malli on muuten sama kuin nro 481250. Kaikkiin mittapaloihin on merkitty oma tunnistusnumero.

Koko 0,5...10 – poikkipinta = 30 × 9 mm.

Koko 11...500 – poikkipinta = 35 × 9 mm.

- **Toleranssiluokka 1 työ- ja asetusmitta tuotantokäyttöön ja tarkistustulkkien tarkistukseen.**

Erittäin puhdasta teollisuuskeraamista zirkoniumoksidia (ZrO<sub>2</sub>).

**Etu:**

**Sopii hyvin päivittäiseen käyttöön tuotannossa:**

- **Ruostumaton.**
- **Ei tarvita rasvanpoistoa ennen käyttöä.**
- **Ei tarvita rasvausta käytön jälkeen.**
- **Iskunkestävä.**
- **Kaksi kertaa kovempaa kuin teräs.**
- **10 kertaa suurempi kulutuksenkestävyys.**
- **Kestää erittäin hyvin lipeää, happoja, öljyä ja hiontavettä.**
- **Antimagneettinen.**
- **Ei kylmähitsausta.**
- **Vähäinen lämmönjohtokyky.**

**Huomautus:**

Muita nimellismittoja saatavilla tilauksesta.

## Tekninen kuvaus

Nimellismitta	30 mm
Standardi	DIN EN ISO 3650
Toleranssiluokka	1
Raaka-aine	Erittäin puhdasta keraamista zirkoniumoksidia (ZrO <sub>2</sub> )
Kalibrointi	L2
Tuotetyyppi	mittapala

## Palvelut

DAkKS-kalibrointiKeraaminen mittapala Enimmäispituus 100 mm	028150 100
KalibrointiTeräksinen/keraaminen mittapala Enimmäispituus 100 mm	028060 100