

Garant**Keraaminen mittapala Toleranssiluokka 1, Nimellismitta: 70mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	481060 70
GTIN	4045197154712
Tuoteluokka	41L

Kuvaus**Malli:**

Erittäin puhdasta keraamista zirkoniumoksidia (ZrO_2). Malli on muuten sama kuin nro 481250. Kaikkiin mittapaloihin on merkitty oma tunnistusnumero.

Koko 0,5...10 – poikkipinta = 30×9 mm.

Koko 11...500 – poikkipinta = 35×9 mm.

- **Toleranssiluokka 1 työ- ja asetusmitta tuotantokäyttöön ja tarkistustulkkien tarkistukseen.**

Erittäin puhdasta teollisuuskeraamista zirkoniumoksidia (ZrO_2).

Etu:**Sopii hyvin päivittäiseen käyttöön tuotannossa:**

- **Ruostumaton.**
- **Ei tarvita rasvanpoistoa ennen käyttöä.**
- **Ei tarvita rasvausta käytön jälkeen.**
- **Iskunkestävä.**
- **Kaksi kertaa kovempaa kuin teräs.**
- **10 kertaa suurempi kulutuksenkestävyys.**
- **Kestää erittäin hyvin lipeää, happoja, öljyä ja hiontavettä.**
- **Antimagneettinen.**
- **Ei kylmähitsausta.**
- **Vähäinen lämmönjohtokyky.**

Huomautus:

Muita nimellismittoja saatavilla tilauksesta.

Tekninen kuvaus

Nimellismitta	70 mm
Standardi	DIN EN ISO 3650
Toleranssiluokka	1
Raaka-aine	Erittäin puhdasta keraamista zirkoniumoksidia (ZrO ₂)
Kalibrointi	L2
Tuotetyyppi	mittapala

Palvelut

KalibrointiTeräksinen/keraaminen mittapala Enimmäispituus 100 mm	028060 100
DAkS-kalibrointiKeraaminen mittapala Enimmäispituus 100 mm	028150 100