



Asetusmitta työntömitoille, Sisä- / ulko-Ø: 10/30mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	481405 10/30
GTIN	4045197227942
Tuoteluokka	48B

Kuvas

Malli:

Karkaistu, hiottu ja läpätty. Mittauskärkien, mittausnokkien ja työntömitan syvyysmitan **nopeaan tarkistamiseen**.

Tekninen kuvaus

Poraussyvyys	10,00 ±0,01 mm
Ulko-Ø	30,00 ±0,002 mm
sisä-Ø	10,00 ±0,002 mm
Pinta	karkaistu, hiottu ja läpätty
Kalibrointi	L13
Tuotetyyppi	Työntömitan asetustulkki

Palvelut

Kalibrointiasetusmitta Tyyppi E	028680 E
---------------------------------	----------

