

RENISHAW**Rubiinikuula-anturi pituus 10/11 mm, Pallon Ø D: 1,5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	494220 1,5
GTIN	2050000956744
Tuoteluokka	49F

Kuvaus**Malli:**

Rubiinikuulakärki, M2-kiinnityskierre

Huomautus:

Muun kokoisia mittauskärkiä ja varsiversioita on saatavissa tilauksesta.

Tekninen kuvaus

Pallon Ø D	1,5 mm
tehollinen työskentelypituus	4,5 mm
Varren materiaali	teräs
Paino	0,3 g
Varren Ø S	0,7 mm
Pituus L	10 mm
Kiinnityskierre	M2
Kärjen materiaali	Rubiini
Tuotetyyppi	Anturi

Tarvikkeet

Mittauskärkien jatkokappaleet Pituus 20 mm	494214 20
--	-----------

Mittauskärkien jatkokappaleet Pituus 30 mm	494214 30
Sovitin Tyyppi M3/M2	494218 M3/M2
Mittauskärkien jatkokappaleet Pituus 10 mm	494214 10
Anturin puhdistussarja	494240
5-tie-anturinpidike M2 Tyyppi M2/5	494219 M2/5
Mittauskärkien jatkokappaleet Pituus 40 mm	494214 40