



Hiomanauha, zirkonkorundi (ZA) GRIT R, 75×2000 mm, Rakeisuus: 80



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 558453 80 |
| GTIN | 2050001032775 |
| Tuoteluokka | 56Z |

Kuvaus

Malli:

Erittäin hyvä hiomanauha, **erikoispaksua polyesterikangasta**, sideaineena keinohartsi, zirkonkorundikiinnitys (**ZA**), hiova pintasideaine (vähäinen lämmöntuotto).

Käyttö:

GRIT-nauhahiomakoneisiin, sarja GX, GIS, GI.

Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1 %

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Rakeisuus | 80 |
| Hioma-aine | Zirkonirae (ZA) |
| Hioma-aineen lyhenne | ZA |
| Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 % |
| Hiomanauhan leveys | 75 mm |
| Hiomanauhan pituus | 2000 mm |

| | |
|--------------------|------------|
| Tuotenimen määrite | 75×2000 mm |
| Tuotetyyppi | Hiomanauha |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|--------------------------------|----------|----------------|-----------|
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | 32-38 m/s | P |
| Teräs < 1400 N/mm ² | soveltuu | 20-25 m/s | P |
| Teräs < 55 HRC | soveltuu | 32-38 m/s | H |
| Teräs < 60 HRC | soveltuu | 25-30 m/s | H |
| Teräs < 67 HRC | soveltuu | 20-25 m/s | H |
| INOX | soveltuu | 18-30 m/s | |
| Ti | soveltuu | 10-20 m/s | |
| GG(G) | soveltuu | 30-45 m/s | K |
| puu | soveltuu | 23-26 m/s | |
| kuiva | soveltuu | | |