



## Teräsmittapala Toleranssiluokka 2, Nimellismitta: 20mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	481070 20
GTIN	4045197210500
Tuoteluokka	42K

### Kuvaus

#### Malli:

Kaikkiin mittapaloihin on merkitty oma tunnistusnumero.

Koko 0,5...10 – poikkipinta = 30 × 9 mm.

Koko 11...500 – poikkipinta = 35 × 9 mm.

Erikoisseostettua, huolellisesti läpikarkaistua ja päästettyä erikoisterästä.

**Toleranssiluokka 2**, työ- ja asetusmitta tuotantokäyttöön.

#### Huomautus:

Muita nimellismittoja saatavilla tilauksesta.

### Tekninen kuvaus

Nimellismitta	20 mm
Standardi	DIN EN ISO 3650
Toleranssiluokka	2
Raaka-aine	seostettua erikoisterästä, läpikarkaistua ja päästetty
Kalibrointi	L2
Tuotetyyppi	mittapala

**Palvelut**

DAkkS-kalibrointiTeräksinen mittapala Enimmäispituus 100 mm	028140 100
KalibrointiTeräksinen/keraaminen mittapala Enimmäispituus 100 mm	028060 100