



## Hiomanauha Cubitron™II 994F, 150×2000 mm, Rakeisuus: 36



### Tilaustiedot

Tilausnumero	558446 36
GTIN	4046719801503
Tuoteluokka	53S

### Kuvaus

#### Malli:

**Cubitron™ II -hiomanauha 994F**, jossa on pelkkä tarkkuusmuovattu keramiikkarae erittäin kestävällä ZF-polyesterikangasalustalla. Huipputehokas hiomanauha, jonka reunat ovat erittäin kestävät, **viistämiseen ja raskaaseen aineenpoistohiontaan alumiinissa** (hiomarasvalla nro 558190 ALU) ja **teräksessä**. Viileä hionta hioma-aineen avulla.

ZF-polyesterikudos (erittäin vankka), hyvä reunalujuus, ei läpihioutumista. **Erityisesti alumiinin työstöön.**

#### Huomautus:

Muita raekokoja, laatuja ja mittoja on saatavissa haluttaessa. Huom. valmistajan ilmoittamat vähimmäistilaukset. Ilman tilausmäärätietoja toimitetaan vakionauha. Hiomanauhat satinoitukoneisiin alkaen numerosta 568526.

### Tekninen kuvaus

Rakeisuus	36
Sarja	Cubitron™II 994F
Hioma-aine	- keraaminen hiomarae

Hioma-aineen lyhenne	Keramiikka
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Hiomanauhan leveys	150 mm
Hiomanauhan pituus	2000 mm
Tuotenimen määrite	150×2000 mm
Tuotetyyppi	Hiomanauha

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu	35-40 m/s	
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	32-38 m/s	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	20-25 m/s	P
Teräs < 55 HRC	soveltuu	32-38 m/s	H
Teräs < 60 HRC	soveltuu	25-30 m/s	H
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		