

**3M****Hiomanauha Cubitron™II 984F, 50×2000 mm, Rakeisuus: 36****Tilaustiedot**

Tilausnumero	558452 36
GTIN	4046719375578
Tuoteluokka	53S

**Kuvaus****Malli:**

**Cubitron™ II -hiomanauha 984F**, jossa on pelkkä tarkkuusmuovattu keramiikkarae kestävällä YF-polyesterialustalla. **Huipputehokas hiomanauha esihiontaan** kiinteillä hiomakoneilla. Viileä hionta hioma-aineen avulla.

YF-kudos (vankka) **kiinteisiin hiomakoneisiin, joissa puristusvoima on suuri.**

**Käyttö:**

Kaikkien terästen työstöön, erityisesti vaikeatyöstöisille materiaaleille kuten **jaloteräs, nikkelseokset, kromi, titaani**, alumiini.

**Huomautus:**

Muita raekokoja, laatuja ja mittoja on saatavissa haluttaessa. Huom. valmistajan ilmoittamat vähimmäistilaukset. Ilman tilausmäärätietoja toimitetaan vakionauha. Hiomanauhat satinointikoneisiin alkaen numerosta 568526.

**Tekninen kuvaus**

Rakeisuus	36
Sarja	Cubitron™II 984F

Hioma-aineen lyhenne	Keramiikka
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Hiomanauhan leveys	50 mm
Hiomanauhan pituus	2000 mm
Tuotenimen määrite	50×2000 mm
Tuotetyyppi	Hiomanauha

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin	35-40 m/s	
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	32-38 m/s	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	20-25 m/s	P
Teräs < 55 HRC	soveltuu	32-38 m/s	H
Teräs < 60 HRC	soveltuu	25-30 m/s	H
Teräs < 67 HRC	soveltuu	20-25 m/s	H
INOX	soveltuu	18-30 m/s	
GG(G)	soveltuu	30-45 m/s	K
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		