



Teräsmittapala Toleranssiluokka 2, Nimellismitta: 60mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	481070 60
GTIN	4045197210548
Tuoteluokka	42K

Kuvaus

Malli:

Kaikkiin mittapaloihin on merkitty oma tunnistusnumero.

Koko 0,5...10 – poikkipinta = 30 × 9 mm.

Koko 11...500 – poikkipinta = 35 × 9 mm.

Erikoisseostettua, huolellisesti läpikarkaistua ja päästettyä erikoisterästä.

Toleranssiluokka 2, työ- ja asetusmitta tuotantokäyttöön.

Huomautus:

Muita nimellismittoja saatavilla tilauksesta.

Tekninen kuvaus

Nimellismitta	60 mm
Standardi	DIN EN ISO 3650
Toleranssiluokka	2
Raaka-aine	seostettua erikoisterästä, läpikarkaistua ja päästetty
Kalibrointi	L2
Tuotetyyppi	mittapala

Palvelut

DAkkS-kalibrointiTeräksinen mittapala Enimmäispituus 100 mm	028140 100
KalibrointiTeräksinen/keraaminen mittapala Enimmäispituus 100 mm	028060 100