


Mitutoyo

Mittauprojektori, kuvaruudun Ø 315 mm ja objektiivi 10-kert., Tyyppi: A3005



Tilaustiedot

Tilausnumero	493510 A3005
GTIN	
Tuoteluokka	44C

Kuvaus

Malli:

Profiiliprojektori pienten ja keskisuurten työkappaleiden tarkkaan alavalon- ja pintavalotarkastukseen. Yleislaite tuotantoon, laboratorioon, valvontaan ja hiomoihin.

- 10-kertainen vakio-objektiivi. 20- ja 50-kertaiset objektiivit, ks. lisävarusteet. Objektiivin enimmäisvääristymä 0,2 %.
- Hiusristikolla varustettu, pystysuora, 315 mm kääntyvä kuvaruutu, jossa on digitaalinen kulmanäyttö sekä vaihdettava aste- tai desimaalilukema.
- Telesentrinen valaisujärjestelmä takaa kuvakentän pystysuoran ja tasaisen valaisun.
- Halogeenialavalon ja pintavalon integroitu runkoon.
- Massiivinen koordinaattimittauspöytä, molempien akseleiden pikasäätö.
- Sisäänrakennettu digitaalinen näyttö (varustettu tiedostoliitännällä) varmistaa varman ja virheettömän mittauksen.
- Pituuksien, kulmien, käyrien ja säteiden mittaukseen.

Toimituksen sisältö:

Sisältää 10-kertaisen objektiivin, häikäisysojan, suojahupun ja verkkojohdon.

Erikoistarvike:

Objektiivi nro 494010, kallistettava keskitystuki nro 494040, vaakaprisma nro 494050, kiinnityspidin nro 493040, lastuamissärmien puhdistaja nro 354788.

Huomautus:

Muita lisävarusteita, kuten sopivia vakiomittausasteikoita tai QM-Data 200 -tulkintayksiköllä varustettu reuna-anturi saatavana tilauksesta.

Mittausalue, X-akseli: 150 mm

Mittausalueen y-akseli: 50 mm

Lukema: 0,001 mm

Kuvaruudun Ø: 315 mm

Pituus: 760 mm

Leveys: 550 mm

Tekninen kuvaus

Leveys	550 mm
Lukema	0,001 mm
Korkeus	1080 mm
Paino	116 kg
Mittausalueen y-akseli	50 mm
Kuvaruudun Ø	315 mm
Työkappaleen enimmäispaino	8 kg
Pituus	760 mm
Mittausalue, X-akseli	150 mm
Valmistajamerkintä	PJ-A3005F-150
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi	Profiiliprojektori

Tarvikkeet

Objektiivi profiiliprojektoriin Suurennus (x-kert.) 50	494010 50
--	-----------