



Pitimen jalusta



Tilaustiedot

Tilausnumero	482900
GTIN	4030489221210
Tuoteluokka	48B

Kuvaus

Malli:

Pitimen jalusta mittapalanpitimen nro 481700 kiinnittämiseen. Käytetään mm. asetustulkkina ja tarkkana korkeuspiirtolaitteena. Jalka maalattu, pohjapinta hiottu. Mittapalanpitimen tukipinta on säädetty tarkasti pohjapintaan nähden.

Pituus: 106 mm

Leveys: 70 mm

Korkeus: 28 mm

Tekninen kuvaus

Korkeus	28 mm
Leveys	70 mm
Pituus	106 mm
Tuotetyyppi	Pitimen jalusta

Tarvikkeet

481900 10

Mittausleukapari, lieriömäinen kärki Istukan Ø leukaparia kohden 10 mm

Suuntaistasainen mittausleukapari Tyyppi 125	481902 125
--	------------

Mittapalanpidin, pika-asetus Kiinnitysalue 100-200 mm	481700 100-200
---	----------------

Tasainen mittausleukapari Tyyppi 100	481901 100
--------------------------------------	------------

Suuntaistasainen mittausleukapari Tyyppi 100	481902 100
--	------------

Mittausleukapari, lieriömäinen kärki Istukan Ø leukaparia kohden 16 mm	481900 16
--	-----------

Mittausleukapari, lieriömäinen kärki Istukan Ø leukaparia kohden 4 mm	481900 4
---	----------

Mittapalanpidin, pika-asetus Kiinnitysalue 200-400 mm	481700 200-400
---	----------------

Mittausleukapari, lieriömäinen kärki Istukan Ø leukaparia kohden 20 mm	481900 20
--	-----------

Mittapalanpidin, pika-asetus Kiinnitysalue 0-100 mm	481700 0-100
---	--------------

Tasainen mittausleukapari Tyyppi 125	481901 125
--------------------------------------	------------