



## VALTITANPuolipyöreä tarkkuusviila, Pituus ilman ruotoa mm / sveitsiläinen hakkaus: 150/0



### Tilaustiedot

Tilausnumero	525050 150/0
GTIN	613548062531
Tuoteluokka	53B

### Kuvaus

#### Malli:

**VALTITAN-tehotarkkuusviilat** ovat erittäin kulutuksenkestäviä pintakovuuden **1200 HV** ansiosta. Erityinen hammassuoto estää viilan tukkeutumisen viilaukslastuista. Hyvä lastuamisteho ja pitkä kestoikä. Lähes ruostumattomia, joten niitä voi käyttää myös korroosioalttiissa ympäristössä. Viiloista ei jää syövyttäviä aineksia.

**Joka sivulta hakattu; suippokärkinen.**

### Tekninen kuvaus

Leveys × paksuus	15,1 × 5,8 mm
Hammastuksen pituus	150 mm
Vastaa saksalaista hakkausta	1–2
Tuotetyyppi	Tarkkuusviila

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		

Teräs < 60 HRC	soveltuu
Teräs < 67 HRC	soveltuu
INOX	soveltuu
Ti	soveltuu
GG(G)	soveltuu
CuZn	soveltuu
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu
puu	soveltuu
Uni	soveltuu

## Tarvikkeet

Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 100X25 mm	576000 100X25
Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 80X20 mm	576000 80X20
Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 115X40 mm	576000 115X40