

**Hiomanauha (A) 237AA Trizact™, 40 × 760 mm, Rakeisuus: 180****Tilaustiedot**

Tilausnumero	558466 180
GTIN	2050001743855
Tuoteluokka	53M

Kuvaus**Malli:**

Pyramidinmuotoiset hiomahiukkaset (A) perustuvat tarkasti järjestettyyn, kolmiulotteiseen pienistä alumiinioksidimineraaleista koostuvaan rakenteeseen. Hionnan yhteydessä uudet hiontahiukkaset irtoavat jatkuvasti – kangasalustaan saakka (X-kudos).

Käyttö:

Kaikkien terästen, krominikkeliterästen sekä koboltti-, nikkeli- ja titaaniseosten **täysin tasalaatuisena säilyviin tarkkuushiontatuloksiin.**

Huomautus:

Muita raekokoja, laatuja ja mittoja on saatavissa haluttaessa. Huom. valmistajan ilmoittamat vähimmäistilausmäärät. Ilman tilausmäärätietoja toimitetaan vakionauha. Hiomanauhat satinoitukoneisiin alkaen numerosta 568525.

Tekninen kuvaus

3M-raekokomerkintä	A100
Rakeisuus	180
Sarja	237AA

Hioma-aineen lyhenne	A
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Hiomanauhan leveys	40 mm
Hiomanauhan pituus	760 mm
Tuotenimen määrite	40 × 760 mm
Valmistajamerkintä	237AA Trizact™
Tuotetyyppi	Hiomanauha

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	32-38 m/s	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	20-25 m/s	P
Teräs < 55 HRC	soveltuu	32-38 m/s	H
Teräs < 60 HRC	soveltuu	25-30 m/s	H
Teräs < 67 HRC	soveltuu	20-25 m/s	H
INOX	soveltuu	18-30 m/s	
Ti	soveltuu	10-20 m/s	
GG(G)	soveltuu	30-45 m/s	K
kuiva	soveltuu		