



Siniviivain, Rullien keskiöväli: 100 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	483000 100
GTIN	4045197210654
Tuoteluokka	42K

Kuvaus

Malli:

Kauttaaltaan karkaistu ja tarkkuushiottu, otsapuolinen vaste estää työkappaletta liukumasta paikaltaan.

Käyttö:

Kulmien tarkkaan tarkistukseen ja asettamiseen mittapaloilla siniperiaatteen mukaan (mittapalat: katso nro 480200 – 481310).

Toimitukseen kuuluu aste-/minuuttimuuntotaulukko millimetreissä (esim. 10° kulman aikaansaamiseksi on asetettava yhteensä 17,365 mm korkeat mittapalat viivaimen toisen rullan alle).

kaikki osat: Karkaistu

Leveys ilman rullia: 15 mm

Korkeus ilman rullia: 29,5 mm

Pyörävälän tarkkuus: $\pm 0,002$ mm

Tukipinnan yhdensuuntaisuus rullapintaan nähden: $\pm 0,0025$ mm

Tekninen kuvaus

Leveys ilman rullia	15 mm
Korkeus ilman rullia	29,5 mm
Rullien keskiöväli	100 mm
Tukipinnan yhdensuuntaisuus rullapintaan nähden	$\pm 0,0025$ mm
Pyörävälän tarkkuus	$\pm 0,002$ mm

Standardi	DIN 2273
kaikki osat	Karkaistu
Tuotetyyppi	Siniviivain

Palvelut

Merkintä lasermerkinnät Tyyppi	018940
--------------------------------	--------