



Hiomanauha (A) 237AA Trizact™, 75×2000 mm, Rakeisuus: 180



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 558471 180 |
| GTIN | 2050001743381 |
| Tuoteluokka | 53M |

Kuvaus

Malli:

Pyramidinmuotoiset hiomahiukkaset (A) perustuvat tarkasti järjestettyyn, kolmiulotteiseen pienistä alumiinioksidimineraaleista koostuvaan rakenteeseen. Hionnan yhteydessä uudet hiontahiukkaset irtoavat jatkuvasti – kangasalustaan saakka (X-kudos).

Käyttö:

Kaikkien terästen, krominikkeliterästen sekä koboltti-, nikkeli- ja titaaniseosten **täysin tasalaatuisena säilyviin tarkkuushiontatuloksiin.**

Huomautus:

Muita raekokoja, laatuja ja mittoja on saatavissa haluttaessa. Huom. valmistajan ilmoittamat vähimmäistilausmäärät. Ilman tilausmäärätietoja toimitetaan vakionauha. Hiomanauhat satinoitukoneisiin alkaen numerosta 568525.

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------|-------|
| Rakeisuus | 180 |
| 3M-raekokomerkintä | A100 |
| Sarja | 237AA |

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Hioma-aineen lyhenne | A |
| Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 % |
| Hiomanauhan leveys | 75 mm |
| Hiomanauhan pituus | 2000 mm |
| Tuotenimen määrite | 75×2000 mm |
| Valmistajamerkintä | 237AA Trizact™ |
| Tuotetyyppi | Hiomanauha |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|--------------------------------|----------|----------------|-----------|
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | 32-38 m/s | P |
| Teräs < 1400 N/mm ² | soveltuu | 20-25 m/s | P |
| Teräs < 55 HRC | soveltuu | 32-38 m/s | H |
| Teräs < 60 HRC | soveltuu | 25-30 m/s | H |
| Teräs < 67 HRC | soveltuu | 20-25 m/s | H |
| INOX | soveltuu | 18-30 m/s | |
| Ti | soveltuu | 10-20 m/s | |
| GG(G) | soveltuu | 30-45 m/s | K |
| kuiva | soveltuu | | |