



Hiomanauha (A) 237AA Trizact™, 30 × 533 mm, Rakeisuus: 280



Tilaustiedot

Tilausnumero	558467 280
GTIN	2050001711632
Tuoteluokka	53M

Kuvaus

Malli:

Pyramidinmuotoiset hiomahiukkaset (A) perustuvat tarkasti järjestettyyn, kolmiulotteiseen pienistä alumiinioksidimineraaleista koostuvaan rakenteeseen. Hionnan yhteydessä uudet hiontahiukkaset irtoavat jatkuvasti – kangasalustaan saakka (X-kudos).

Käyttö:

Kaikkien terästen, krominikkeliterästen sekä koboltti-, nikkeli- ja titaaniseosten **täysin tasalaatuisena säilyviin tarkkuushiontatuloksiin.**

Huomautus:

Muita raekokoja, laatuja ja mittoja on saatavissa haluttaessa. Huom. valmistajan ilmoittamat vähimmäistilausmäärät. Ilman tilausmäärätietoja toimitetaan vakionauha. Hiomanauhat satinoitukoneisiin alkaen numerosta 568525.

Tekninen kuvaus

3M-raekokomerkintä	A65
Rakeisuus	280
Sarja	237AA

Hioma-aineen lyhenne	A
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Hiomanauhan leveys	30 mm
Hiomanauhan pituus	533 mm
Tuotenimen määrite	30 × 533 mm
Valmistajamerkintä	237AA Trizact™
Tuotetyyppi	Hiomanauha

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	32-38 m/s	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	20-25 m/s	P
Teräs < 55 HRC	soveltuu	32-38 m/s	H
Teräs < 60 HRC	soveltuu	25-30 m/s	H
Teräs < 67 HRC	soveltuu	20-25 m/s	H
INOX	soveltuu	18-30 m/s	
Ti	soveltuu	10-20 m/s	
GG(G)	soveltuu	30-45 m/s	K
kuiva	soveltuu		