



VALTITANPyöreä tarkkuusviila, Pituus ilman ruotoa mm / sveitsiläinen hakkaus: 200/0



Tilaustiedot

Tilausnumero	525550 200/0
GTIN	613548062678
Tuoteluokka	53B

Kuvaus

Malli:

VALTITAN-tehotarkkuusviilat ovat erittäin kulutuksenkestäviä pintakovuuden **1200 HV** ansiosta. Erityinen hammasmuoto estää viilan tukkeutumisen viilauslastuista. Hyvä lastuamisteho ja pitkä kestoikä. Lähes ruostumattomia, joten niitä voi käyttää myös korroosioalttiissa ympäristössä. Viiloista ei jää syövyttäviä aineksia. **suippokärkinen.**

Tekninen kuvaus

Hammastuksen pituus	200 mm
Halkaisija	7,8 mm
Vastaa saksalaista hakkausta	2
Tuotetyyppi	Tarkkuusviila

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		

Teräs < 60 HRC	soveltuu
Teräs < 67 HRC	soveltuu
INOX	soveltuu
Ti	soveltuu
GG(G)	soveltuu
CuZn	soveltuu
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu
puu	soveltuu
Uni	soveltuu

Tarvikkeet

Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 80X20 mm	576000 80X20
Ergonominen 2K-viilankahva Kokonaispituus 110 mm	519600 110
Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 100X25 mm	576000 100X25
Ergonominen 2K-viilankahva Kokonaispituus 120 mm	519600 120
Muovinen viilankahva Kokonaispituus 110 mm	519550 110
Muovinen viilankahva Kokonaispituus 100 mm	519510 100
Muovinen viilankahva Kokonaispituus 110 mm	519510 110
Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 115X40 mm	576000 115X40
kovapuukahva Kokonaispituus 100 mm	519400 100