



## Kolmikulmainen tarkkuusviila, Pituus ilman ruotoa mm / sveitsiläinen hakkaus: 250/00



### Tilaustiedot

Tilausnumero	524000 250/00
GTIN	613548067772
Tuoteluokka	53B

### Kuvaus

#### Malli:

**Sveitsiläiset tarkkuusviilat**, vastaavat tiukimpia vaatimuksia muoto- ja hakkaustarkkuudessa, viilaustehossa ja kestoikässä. Erikoisteräs, kovuus **65–66 HRC**. Erona konepajaviiloihin on se, että tarkkuusviiloissa on tarkasti käyttötarkoitusta vastaavat, **hiukan kuperat muodot**, erityiset hakkauskulmat ja laajempi valikoima erilaisia hakkauksia. Näin viilattavista pinnoista tulee aina tasaisia kevyestikin viilattaessa.

**Joka sivulta hakattu; suippokärkinen.**

### Tekninen kuvaus

Hammastuksen pituus	250 mm
Leveys	17,2 mm
Vastaa saksalaista hakkausta	1
Tuotetyyppi	Tarkkuusviila

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		

Teräs < 60 HRC	soveltuu
Teräs < 67 HRC	sopii rajoituksin
INOX	soveltuu
Ti	sopii rajoituksin
GG(G)	soveltuu
CuZn	soveltuu
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu
puu	soveltuu
Uni	sopii rajoituksin

## Tarvikkeet

Ergonominen 2K-viilankahva Kokonaispituus 110 mm	519600 110
Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 115X40 mm	576000 115X40
Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 100X25 mm	576000 100X25
Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 80X20 mm	576000 80X20
kovapuukahva Kokonaispituus 140 mm	519400 140
Muovinen viilankahva Kokonaispituus 120 mm	519550 120
Muovinen viilankahva Kokonaispituus 110 mm	519510 110
Muovinen viilankahva Kokonaispituus 110 mm	519550 110
Muovinen viilankahva Kokonaispituus 125 mm	519510 125
Ergonominen 2K-viilankahva Kokonaispituus 120 mm	519600 120