



Habilis-tarkkuusviila-sarja 5 osaa, Kokonaispituus mm / sveitsiläinen isku: 215/00



Tilaustiedot

Tilausnumero	527050 215/00
GTIN	613548056325
Tuoteluokka	53B

Kuvaus

Malli:

Sveitsiläiset tarkkuusviilat, joilla on hyvä muoto- ja hakkaustarkkuus, viilausteho ja kestoikä. Neulaviilaa muistuttavat muodot, mutta **luja, taottu** 4- tai 6-kulm. **ruoto** ja **vahvistettu poikkipinta. Kahvaa ei tarvita.**

Käyttö:

Soveltuvat erityisesti työkalujen ja muottien valmistukseen kapeutensa ja suippokärkisyytensä ansiosta. **Habilis-tarkkuusviilat** mahdollistavat **korkeamman työskentelypaineen** kuin neulaviilat.

Toimituksen sisältö:

1 viila kutakin lajia nro 527060 / 7070 koot 1, 3, 4, 5, 6; sisältää kotelon.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	215 mm
Vastaa saksalaista hakkausta	1
Tuotetyyppi	Tarkkuusviila

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
--	----------	----------------	-----------

Alu Mg	soveltuu
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu
Teräs < 55 HRC	soveltuu
Teräs < 60 HRC	soveltuu
Teräs < 67 HRC	soveltuu
INOX	soveltuu
Ti	sopii rajoituksin
GG(G)	soveltuu
CuZn	soveltuu
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu
puu	soveltuu
Uni	sopii rajoituksin

Tarvikkeet

Habilis-tarkkuusviilaKokonaispituus 215 mm Tyyppi 6	527060 6
Habilis-tarkkuusviilaKokonaispituus 215 mm Tyyppi 3	527060 3
Habilis-tarkkuusviilaKokonaispituus 215 mm Tyyppi 5	527060 5
Habilis-tarkkuusviilaKokonaispituus 215 mm Tyyppi 1	527060 1
Habilis-tarkkuusviilaKokonaispituus 215 mm Tyyppi 4	527060 4