

Mittaustappisarjat puulaatikossa Toleranssiluokka 2, Tyyppi: 2-3



Tilaustiedot

Tilausnumero	483830 2-3
GTIN	2050001048660
Tuoteluokka	48A

Kuvaus

Malli:

Laadukasta, karkaistua (60 ± 2 HRC) ja hehkutettua terästä. Mittaustappisarjat ovat siististi näkyvillä puukotelossa, kukin tappi omassa merkityssä reiässään (\emptyset :sta 3,0 mm alkaen myös itse mittaustapit on merkitty). Mittaustapin pituus 40 mm 0,99 mm:n \emptyset :aan asti, sitä suuremmat 70 mm. \emptyset 0,1 mm – \emptyset 2,49 mm molemmin puolin viiste, alk. \emptyset 2,5 mm toisella puolella viiste.

Toleranssiluokka 2: Tappin $\emptyset \pm 0,002$ mm. 1 puukotelo.

Käyttö:

Työskenneltäessä jigiporakoneella tai valmistettaessa työkaluja ja laitteita. Esimerkiksi poraustoleranssien mittaukseen, porausten paikantarkastukseen, kahden porauksen etäisyystoleranssien tarkistukseen, hammaspyörä- ja kierremittauksiin sekä kulma- ja profiilitarkistuksiin jne.

Tekninen kuvaus

Mittaustappien lukumäärä	100
Nousu	0,01 mm
Nimellismitta-alue	2,01 - 3 mm
Standardi	DIN 2269
Toleranssiluokka	2

Kovuus	60 ± 2 HRC
Raaka-aine	tulkkiterästä
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	S18
Tuotetyyppi	mittaustappi

Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/483830-2-3>