



VALTITANKolmikulm. tarkkuusviila, Pituus ilman ruotoa mm / sveitsiläinen hakkaus: 200/2



Tilaustiedot

Tilausnumero	524050 200/2
GTIN	613548062340
Tuoteluokka	53B

Kuvaus

Malli:

VALTITAN-tehotarkkuusviilat ovat erittäin kulutuksenkestäviä pintakovuuden **1200 HV** ansiosta. Erityinen hammassuoto estää viilan tukkeutumisen viilauslastuista. Hyvä lastuamisteho ja pitkä kestoikä. Lähes ruostumattomia, joten niitä voi käyttää myös korroosioalttiissa ympäristössä. Viiloista ei jää syövyttäviä aineksia.

Joka sivulta hakattu; suippokärkinen.

Tekninen kuvaus

Leveys	14,2 mm
Hammastuksen pituus	200 mm
Vastaa saksalaista hakkausta	4
Tuotetyyppi	Tarkkuusviila

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		

Teräs < 60 HRC	soveltuu
Teräs < 67 HRC	soveltuu
INOX	soveltuu
Ti	soveltuu
GG(G)	soveltuu
CuZn	soveltuu
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu
puu	soveltuu
Uni	soveltuu

Tarvikkeet

Ergonominen 2K-viilankahva Kokonaispituus 120 mm	519600 120
Muovinen viilankahva Kokonaispituus 110 mm	519510 110
Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 80X20 mm	576000 80X20
Muovinen viilankahva Kokonaispituus 100 mm	519510 100
Muovinen viilankahva Kokonaispituus 110 mm	519550 110
kovapuukahva Kokonaispituus 120 mm	519400 120
Ergonominen 2K-viilankahva Kokonaispituus 110 mm	519600 110