



Digitaalinen kovuusmittari Shore A, Tyyppi: A



Tilaustiedot

Tilausnumero	495002 A
GTIN	2050001672032
Tuoteluokka	49G

Kuvaus

Malli:

Shore-kovuusmittari kovuuden mittaukseen Shoren A- tai D-kovuusasteikolla standardien DIN ISO 7619-1 (korvaa standardin DIN 53505) ja ASTM D 2240 mukaan. Tukeva, helppokäyttöinen alumiinirunko.

Voimakaskontrastinen, kirkas LED-grafiikanäyttö. Muisti 100 mittauservolle, päivämäärä ja kellonaika. USB-liitäntä tietokoneelle, latauslaite.

Käyttö:

Shore A: pehmytkumi, elastomeerit, luonnonkumituotteet, valuhartsit, nahka, neopreeni, polyesteri, pehmeä PVC-muovi.

Erikoistarvike:

Koetusteline nro 495016. Testilohkot tarkistukseen pyydettyinä.

Ohjelmisto tarkastustodistusten ja tilastojen luomiseen sekä grafiikoille tilattavissa erikseen.

Tekninen kuvaus

Valmistajamerkintä	30-200
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Sisältyvien akkujen lukumäärä	1

Akkutyyppi	Litiumioni
Koestusmenettely	Shore A
Liitäntä	USB-rajapinta
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	P1
Tuotetyyppi	Kovuusmittari

Palvelut

KalibrointiKovuusmittari Shore A+D Tyyppi H	029000 H
DAkkS-kalibrointiKovuusmittari Shore A+D Tyyppi H	029010 H

Tarvikkeet

Koetusteline	495016
--------------	--------