

**Huopahiomanauha (A), 30 × 533 mm, Rakeistus-vertailu: 100****Tilaustiedot**

Tilausnumero	558482 100
GTIN	4045197527530
Tuoteluokka	52E

**Kuvaus****Malli:**

Synteettinen nailonhuopa, hiomarakeiden sideaineena keinohartsi & minus; pitkä kestoikä, **tasalaatuinen pinnan viimeistely, vähäinen lämmönkehitys.**

**Käyttö:**

Esihioittujen tai harjattujen pintojen jälkihiontaan, tulokset säilyvät muuttumattomina ja toistettavina. Myös irtoruosteen, kevyen lian ja värjäytymien poistamiseen.

**Tekninen kuvaus**

Rakeistus-vertailu	100
Hienousaste	karkea
Väri	ruskea
Malli	A coarse
Hioma-aineen lyhenne	A
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %

Hiomanauhan leveys	30 mm
Hiomanauhan pituus	533 mm
Tuotenimen määrite	30 × 533 mm
Tuotetyyppi	Huopa-hiomanauha

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin	15-20 m/s	
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	10 m/s	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	10 m/s	P
Teräs < 55 HRC	soveltuu	10 m/s	H
Teräs < 60 HRC	soveltuu	10 m/s	H
Teräs < 67 HRC	soveltuu	10 m/s	H
INOX	soveltuu	10 m/s	
Ti	soveltuu	10 m/s	
GG(G)	soveltuu	10 m/s	K
CuZn	soveltuu	10 m/s	N
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu	10 m/s	
puu	soveltuu	10 m/s	
lakka	soveltuu	10 m/s	
Uni	soveltuu	10 m/s	
kuiva	soveltuu		