



Analoginen kovuusmittauslaite Shore A, Tyyppi: A



Tilaustiedot

Tilausnumero	495003 A
GTIN	2050001659620
Tuoteluokka	49G

Kuvaus

Malli:

Shore-kovuusmittari kovuuden mittaukseen Shoren A- tai D-kovuusasteikolla standardien DIN ISO 7619-1 (korvaa standardin DIN 53505) ja ASTM D 2240 mukaan. Tukeva, helppokäyttöinen alumiinirunko.

Käyttö:

Shore A: pehmytkumi, elastomeerit, luonnonkumituotteet, valuhartsit, nahka, neopreeni, polyesteri, pehmeä PVC-muovi.

Erikoistarvike:

Koetusteline nro 495016. Testilohkot tarkistukseen pyydettyessä.

Tekninen kuvaus

Valmistajamerkintä	30-100
Koestusmenettely	Shore A
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	P1

Tuotetyyppi

Kovuusmittari

Palvelut

KalibrointiKovuusmittari Shore A+D Tyyppi H

029000 H

DAkkS-kalibrointiKovuusmittari Shore A+D Tyyppi H

029010 H

Tarvikkeet

Koetusteline

495016