

**Huopahiomanauha (A), 30 × 533 mm, Rakeistus-vertailu: 180****Tilaustiedot**

Tilausnumero	558482 180
GTIN	4045197527547
Tuoteluokka	52E

Kuvaus**Malli:**

Synteettinen nailonhuopa, hiomarakeiden sideaineena keinohartsi & minus; pitkä kestoikä, **tasalaatuinen pinnan viimeistely, vähäinen lämmönkehitys.**

Käyttö:

Esihioittujen tai harjattujen pintojen jälkihiontaan, tulokset säilyvät muuttumattomina ja toistettavina. Myös irtoruosteen, kevyen lian ja värjäytymien poistamiseen.

Tekninen kuvaus

Väri	pun.
Rakeistus-vertailu	180
Hienousaste	keskikova
Malli	A medium
Hioma-aineen lyhenne	A
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %

Hiomanauhan leveys	30 mm
Hiomanauhan pituus	533 mm
Tuotenimen määrite	30 x 533 mm
Tuotetyyppi	Huopa-hiomanauha

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin	15-20 m/s	
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	10 m/s	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	10 m/s	P
Teräs < 55 HRC	soveltuu	10 m/s	H
Teräs < 60 HRC	soveltuu	10 m/s	H
Teräs < 67 HRC	soveltuu	10 m/s	H
INOX	soveltuu	10 m/s	
Ti	soveltuu	10 m/s	
GG(G)	soveltuu	10 m/s	K
CuZn	soveltuu	10 m/s	N
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu	10 m/s	
puu	soveltuu	10 m/s	
lakka	soveltuu	10 m/s	
Uni	soveltuu	10 m/s	
kuiva	soveltuu		