

RENISHAW**Rubiinikuula-anturi keramiikkaa, pituus 100 mm, Pallon Ø D: 5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	494236 5
GTIN	2050001740595
Tuoteluokka	49F

Kuvaus**Malli:**

Mittaus- ja työstökoneisiin tarkoitettut keraamiset mittauskärjet, joissa on M4-kiinnityskierteet.

Huomautus:

Muun kokoisia mittauskärkiä ja varsiversioita on saatavissa tilauksesta.

Tekninen kuvaus

Varren Ø S	3,8 mm
tehollinen työskentelypituus	83,5 mm
Varren materiaali	Keramiikka
Pallon Ø D	5 mm
Paino	6,3 g
Pituus L	100 mm
Kiinnityskierre	M4
Kärjen materiaali	Rubiini
Tuotetyyppi	Anturi

Tarvikkeet

5-tie-anturinpidike M2 Tyyppi M2/5	494219 M2/5
Sovitin Tyyppi M3/M2	494218 M3/M2

Anturin puhdistussarja	494240
Mittauskärkien jatkokappaleet Pituus 20 mm	494214 20
Mittauskärkien jatkokappaleet Pituus 10 mm	494214 10
Mittauskärkien jatkokappaleet Pituus 40 mm	494214 40
Mittauskärkien jatkokappaleet Pituus 30 mm	494214 30