



## Digitaalinen kovuusmittari Shore D, Tyyppi: D



### Tilaustiedot

Tilausnumero	495004 D
GTIN	2050001672049
Tuoteluokka	49G

### Kuvaus

#### Malli:

Shore-kovuusmittari kovuuden mittaukseen Shoren A- tai D-kovuusasteikolla standardien DIN ISO 7619-1 (korvaa standardin DIN 53505) ja ASTM D 2240 mukaan. Tukeva, helppokäyttöinen alumiinirunko.

Voimakaskontrastinen, kirkas LED-grafiikanäyttö. Muisti 100 mittausarvolle, päivämäärä ja kellonaika. USB-liitäntä tietokoneelle, latauslaite.

#### Käyttö:

**Shore D:** Kovakumi, kovat muovit, akryylilasi, Resopal, jäykät termomuovit, vinyylilevyt, polystyreeni, puristustelat.

#### Erikoistarvike:

Koetusteline nro 495016. Testilohkot tarkistukseen pyydettyäessä.

Lisäpaino nro 495018.

Ohjelmisto tarkastustodistusten ja tilastojen luomiseen sekä grafiikoille tilattavissa erikseen.

### Tekninen kuvaus

Valmistajamerkintä	30-210
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen

Akkutyyppi	Litiumioni
Sisältyvien akkujen lukumäärä	1
Koestusmenettely	Shore D
Liitäntä	USB-rajapinta
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	P1
Tuotetyyppi	Kovuusmittari

### Palvelut

KalibrointiKovuusmittari Shore A+D Tyyppi H	029000 H
DAkks-kalibrointiKovuusmittari Shore A+D Tyyppi H	029010 H

### Tarvikkeet

Koetusteline	495016
TäydennyspainoShore D:hen	495018