

RENISHAW**Rubiinikuula-anturi keramiikkaa, pituus 100 mm, Pallon Ø D: 6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	494236 6
GTIN	2050001740601
Tuoteluokka	49F

Kuvaus**Malli:**

Mittaus- ja työstökoneisiin tarkoitettut keraamiset mittauskärjet, joissa on M4-kiinnityskierteet.

Huomautus:

Muun kokoisia mittauskärkiä ja varsiversioita on saatavissa tilauksesta.

Tekninen kuvaus

Varren materiaali	Keramiikka
Varren Ø S	4,5 mm
Paino	6,3 g
tehollinen työskentelypituus	88,5 mm
Pallon Ø D	6 mm
Pituus L	100 mm
Kiinnityskierre	M4
Kärjen materiaali	Rubiini
Tuotetyyppi	Anturi

Tarvikkeet

5-tie-anturinpidike M2 Tyyppi M2/5	494219 M2/5
Mittauskärkien jatkokappaleet Pituus 40 mm	494214 40

Anturin puhdistussarja	494240
Mittauskärkien jatkokappaleet Pituus 10 mm	494214 10
Sovitin Tyyppi M3/M2	494218 M3/M2
Mittauskärkien jatkokappaleet Pituus 20 mm	494214 20
Mittauskärkien jatkokappaleet Pituus 30 mm	494214 30