



Analoginen kovuusmittauslaite Shore D, Tyyppi: D



Tilaustiedot

Tilausnumero	495005 D
GTIN	2050001659637
Tuoteluokka	49G

Kuvaus

Malli:

Shore-kovuusmittari kovuuden mittaukseen Shoren A- tai D-kovuusasteikolla standardien DIN ISO 7619-1 (korvaa standardin DIN 53505) ja ASTM D 2240 mukaan. Tukeva, helppokäyttöinen alumiinirunko.

Käyttö:

Shore D: Kovakumi, kovat muovit, akryylilasi, Resopal, jäykät termomuovit, vinyylilevyt, polystyreeni, puristustelat.

Erikoistarvike:

Koetusteline nro 495016. Testilohkot tarkistukseen pyydettyessä.
Lisäpaino nro 495018.

Tekninen kuvaus

Valmistajamerkintä	30-110
Koestusmenettely	Shore D
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Pakkaus	kestävä rasia

Kalibrointi	P1
Tuotetyyppi	Kovuusmittari

Palvelut

KalibrointiKovuusmittari Shore A+D Tyyppi H	029000 H
DAkS-kalibrointiKovuusmittari Shore A+D Tyyppi H	029010 H

Tarvikkeet

TäydennyspainoShore D:hen	495018
---------------------------	--------