

Yksittäistestitappi Toleranssiluokka 1, Tyyppi: 3



Tilaustiedot

Tilausnumero	483920 3
GTIN	2050001861597
Tuoteluokka	48A

Kuvaus

Malli:

Laadukasta, karkaistua (60 ± 2 HRC) ja hehkutettua terästä. Yläpinta hiottu ja läpätty. Alk. \varnothing 1,5 mm mitat merkitty, 0,1 mm – 0,99 mm viisteettä. 1,0 mm:stä alkaen toisella sivulla viiste.

Toleranssiluokka 1: Tapin $\varnothing \pm 0,001$ mm.

Käyttö:

Poista rasva ennen käyttöä, ja rasvaa käytön jälkeen.

Huomautus:

Ilmoita tilatessasi lisäksi **toivottu \varnothing** , esim. nro 483900 koko 5 **10,08** tai 483920 koko 5 **10,082**.

Tekninen kuvaus

Nousu	0,001 mm
Mittaustappipituus	70 mm
Nimellismitta	3,001 - 5,999 mm
Kalibrointi	L5
Standardi	DIN 2269
Toleranssiluokka	1
Kovuus	60 ± 2 HRC
Raaka-aine	tulkkiterästä
Tuotetyyppi	mittaustappi

Palvelut

Kalibrintimittaustappi enimmäis-Ø 20	028240 20
DAkkS-kalibrintimittaustappi enimmäis-Ø 20	028260 20