

**Huopahiomanauha (A), 13 × 610 mm, Rakeistus-vertailu: 180****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 558484 180 |
| GTIN | 4045197527561 |
| Tuoteluokka | 52E |

Kuvaus**Malli:**

Synteettinen nailonhuopa, hiomarakeiden sideaineena keinohartsi & minus; pitkä kestoikä, **tasalaatuinen pinnan viimeistely, vähäinen lämmönkehitys.**

Käyttö:

Esiihottujen tai harjattujen pintojen jälkihiontaan, tulokset säilyvät muuttumattomina ja toistettavina. Myös irtoruosteen, kevyen lian ja värjäytymien poistamiseen.

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Hienousaste | keskikova |
| Rakeistus-vertailu | 180 |
| Väri | pun. |
| Malli | A medium |
| Hioma-aineen lyhenne | A |
| Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 % |

| | |
|--------------------|------------------|
| Hiomanauhan leveys | 13 mm |
| Hiomanauhan pituus | 610 mm |
| Tuotenimen määrite | 13 × 610 mm |
| Tuotetyyppi | Huopa-hiomanauha |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alu Mg | sopii rajoituksin | 15-20 m/s | |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | 10 m/s | P |
| Teräs < 1400 N/mm ² | soveltuu | 10 m/s | P |
| Teräs < 55 HRC | soveltuu | 10 m/s | H |
| Teräs < 60 HRC | soveltuu | 10 m/s | H |
| Teräs < 67 HRC | soveltuu | 10 m/s | H |
| INOX | soveltuu | 10 m/s | |
| Ti | soveltuu | 10 m/s | |
| GG(G) | soveltuu | 10 m/s | K |
| CuZn | soveltuu | 10 m/s | N |
| Muovi, lasikuitumuovi | soveltuu | 10 m/s | |
| puu | soveltuu | 10 m/s | |
| lakka | soveltuu | 10 m/s | |
| Uni | soveltuu | 10 m/s | |
| kuiva | soveltuu | | |