



Kannettava kovuusmittauslaite alphaDUR mini (ilman anturia)



Tilaustiedot

Tilausnumero	495047
GTIN	2050001957238
Tuoteluokka	49G

Kuvaus

Malli:

Kannettava **alphaDUR mini** -UCI-kovuusmittari täyttää standardien DIN 50159-1 ja ASTM A 1038 sekä VDI/VDE-säännösten 2616 vaatimukset. Mittausalue 10–3000 HV, korkearesoluutioinen värinäyttö, tallentaa 50 työmaterialin kalibrointitiedot ja 100 000 mittaustietoa. HRC, HRB, HB ja vetolujuuden muunto. Tilastotoiminnot ja sisäänrakennettu litiumioniakku, jonka käyttöaika on 7 h. Mittaus tapahtuu anturilla nro 495043 – tilataan erikseen.

Toimituksen sisältö:

Peruslaitteeseen kuuluu sisäinen akku, anturijohto, laturi USB-johdolla, kuljetuslaukku ja käyttöohje USB-tikulla (ilman anturia).

Erikoistarvike:

Kantolaukku, ohjelmisto tarkastuslokien, tilastojen, graafisten analyysien luomiseen, USB-tiedonsiirto ja UCI-testipala ja ISO/ASTM-sertifikaatti pyynnöstä.

Tekninen kuvaus

Virtalähde	litium-ioni
Korkeus	23 mm
Pituus	135 mm

Leveys	80 mm
Paino	320 g
Valmistajamerkintä	12-102
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Liitäntä	USB-liitäntä
Tuotetyyppi	Kovuusmittari

Tarvikkeet

UCI-anturi laitteisiin alphaDUR II ja alphaDUR mini Testauskuorma 20 N	495043 20
Asetustuki pyöreälle materiaalille Työkappaleen Ø 10-50 mm	495048 10-50
Asetustuki pyöreälle materiaalille Työkappaleen Ø 50-250 mm	495048 50-250
UCI-anturi laitteisiin alphaDUR II ja alphaDUR mini Testauskuorma 49 N	495043 49
UCI-anturi laitteisiin alphaDUR II ja alphaDUR mini Testauskuorma 30 N	495043 30
Tarkkuusmittausjalusta	495049
UCI-anturi laitteisiin alphaDUR II ja alphaDUR mini Testauskuorma 10 N	495043 10
UCI-anturi laitteisiin alphaDUR II ja alphaDUR mini Testauskuorma 98 N	495043 98
Asetustuki tasaisille pinnoille	495046