

3M**Huopahiomanauha (A) SC-BS, 6×610 mm, Rakeistus-vertailu: 100****Tilaustiedot**

Tilausnumero	558499 100
GTIN	4001895542817
Tuoteluokka	53M

Kuvaus**Malli:**

Synteettinen nailonhuopa, hiomarakeiden sideaineena keinohartsi & minus; pitkä kestoikä, **tasalaatuinen pinnan viimeistely, vähäinen lämmönkehitys.**

Joustava huopanauha käytettäväksi käsikäyttöisissä koneissa.

Käyttö:

Esihiottujen tai harjattujen pintojen jälkihiontaan, tulokset säilyvät muuttumattomina ja toistettavina. Myös irtoruosteen, kevyen lian ja värjäytymien poistamiseen.

Tekninen kuvaus

Rakeistus-vertailu	100
Hienousaste	karkea
Väri	ruskea
Malli	A coarse
Sarja	SC-BS
Hioma-aineen lyhenne	A

Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Hiomanauhan leveys	6 mm
Hiomanauhan pituus	610 mm
Tuotenimen määrite	6×610 mm
Valmistajamerkintä	SC-BS
Tuotetyyppi	Huopa-hiomanauha

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin	15-20 m/s	
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	10 m/s	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	10 m/s	P
Teräs < 55 HRC	soveltuu	10 m/s	H
Teräs < 60 HRC	soveltuu	10 m/s	H
Teräs < 67 HRC	soveltuu	10 m/s	H
INOX	soveltuu	10 m/s	
Ti	soveltuu	10 m/s	
GG(G)	soveltuu	10 m/s	K
CuZn	soveltuu	10 m/s	N
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu	10 m/s	
puu	soveltuu	10 m/s	
lakka	soveltuu	10 m/s	
Uni	soveltuu	10 m/s	
kuiva	soveltuu		