

RENISHAW**Rubiinikuula-anturi pituus 40 mm, Pallon Ø D: 5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	494224 5
GTIN	2050000973512
Tuoteluokka	49F

Kuvaus**Malli:**

Rubiinikuulakärki, M2-kiinnityskierre

Huomautus:

Muun kokoisia mittauskärkiä ja varsiversioita on saatavissa tilauksesta.

Tekninen kuvaus

Pallon Ø D	5 mm
Paino	3,17 g
tehollinen työskentelypituus	40 mm
Varren materiaali	Kovametalli
Varren Ø S	2,5 mm
Pituus L	40 mm
Kiinnityskierre	M2
Kärjen materiaali	Rubiini
Tuotetyyppi	Anturi

Tarvikkeet

5-tie-anturinpidike M2 Tyyppi M2/5	494219 M2/5
------------------------------------	-------------

Sovitin Tyyppi M3/M2	494218 M3/M2
Mittauskärkien jatkokappaleet Pituus 40 mm	494214 40
Anturin puhdistussarja	494240
Mittauskärkien jatkokappaleet Pituus 20 mm	494214 20
Mittauskärkien jatkokappaleet Pituus 10 mm	494214 10
Mittauskärkien jatkokappaleet Pituus 30 mm	494214 30