




## Tarkkuuskoneruuvipuristin, Leukaväli A: 25mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	494480 25
GTIN	4045197525413
Tuoteluokka	42L

### Kuvaus

#### Malli:

Tarkkuuskoneruuvipuristin, kovakromattu (messinki) tai eloksoitu (alumiini) malli. Sopii käytettäväksi pienten osien kanssa, esim. mikroskoopeissa ja profiiliprojektoreissa tai karheudenmittauslaitteissa. Kulmatarkkuus 0,04 mm, vaihdettavat kiinnitysleuat karkaistusta, ruostumattomasta teräksestä ja muovista. Lieriömäisille osille kiinteät kiinnitysleuat, joissa prismat. Lisää käyttömahdollisuuksia kiinteään kiinnitysleukaan asennettavan lisäprisman ja pitkien sivujen lastu-urien ansiosta.

### Tekninen kuvaus

Ruuvipuristimen materiaali	Eloksoitua alumiinia
Kokonaiskorkeus c	25 mm
Suurin kiristysalue b	24,5 mm
Kokonaispituus a	75 mm
Leukaväli A	25 mm
Leukojen korkeus C	10 mm
Kokonaisleveys B	25 mm
Tuotetyyppi	Tarkistusruuvipenkki

