

**RENISHAW****Rubiinikuula-anturi pituus 20 mm, Pallon Ø D: 0,7mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	494222 0,7
GTIN	2050000973468
Tuoteluokka	49F

**Kuvaus****Malli:**

Rubiinikuulakärki, M2-kiinnityskierre

**Huomautus:**

Muun kokoisia mittauskärkiä ja varsiversioita on saatavissa tilauksesta.

**Tekninen kuvaus**

Pallon Ø D	0,7 mm
Varren materiaali	Kovametalli
tehollinen työskentelypituus	12 mm
Paino	0,3 g
Varren Ø S	0,5 mm
Pituus L	20 mm
Kiinnityskierre	M2
Kärjen materiaali	Rubiini
Tuotetyyppi	Anturi

**Tarvikkeet**

Anturin puhdistussarja	494240
------------------------	--------

Mittauskärkien jatkokappaleet Pituus 10 mm	494214 10
Sovitin Tyyppi M3/M2	494218 M3/M2
Mittauskärkien jatkokappaleet Pituus 20 mm	494214 20
5-tie-anturinpidike M2 Tyyppi M2/5	494219 M2/5
Mittauskärkien jatkokappaleet Pituus 40 mm	494214 40
Mittauskärkien jatkokappaleet Pituus 30 mm	494214 30